



## Technische Spezifikation

Kennzeichnung:	Gekennzeichnet
Verschmutzung:	Abrieb und Schleifstaub, Öl, Fett, Schmutz, synthetische Öle und Fett
Material:	Guss, Kunststoff, Stahl/ Edelstahl
Mechanik:	Manuell (Handwäsche), Manuell (Handwäsche) an vertikalen Oberflächen
Schaumgerät	manuell/automatisch: manuell
Gütesiegel:	Mit Wasser mischbar, Ready-To-Use, VOC frei!



Reiniger	Mischbarkeit		Einsatz bei Teilwaschgeräten	Mischverhältnisse bei Anwendungen in Auftragssystemen		
	mit Wasser	bei manuella Anwendung		Schauminjektor	Edelstah Schaumprüher V2A	Schaumprüher
↓			CLEAN BOX			
UNO S F	ja	2,5 % - 100 %	2,5 % - 10 %	-	-	-
UNO S PF	ja	2,5 % - 100 %	2,5 % - 10 %	-		
UNO S V	ja		-	40 % - 60 %	40 % - 60 %	40 % - 100 %
UNO W	ja	2,5 % - 100 %	2,5 % - 10 %	-	-	-
UNO AV	ja	30 % - 100 %	2,5 % - 10 %	30 % - 100 %	30 % - 100 %	
UNO X	ja	nur empfohlen für Schaumprojektor	2,5 % - 50 %	30 % - 100 %	-	-